

## gebodsbord

"Stapvoets rijden", van aluminium, 0,4 - 0,8 mm dik, diameter 315 mm

Artikelnummer: 225670



## Gebodsbord

**Tekst: Stapsgewijs rijden**

gebodsbord



- "Stapvoets rijden"
- van aluminium, 0,4 - 0,8 mm dik
- voor het gebruik in binnen en buiten
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +160 °C
- diameter 315 mm

## Technische details





afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	materiaal	aluminium
veiligheidsmarkering	gebodsbord	dikte	0,4-0,8 mm
weergave	tekst	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +160 °C
symbool/tekst	"Stapvoets rijden"	diameter	315 mm
plaats van toepassing	binnen en buiten	gewicht	0,13 kg

## Gerelateerde Producten

222638		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 2500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag
--------	--	---

222639		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3000 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag
222640		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag

### Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat