

Cascoo ruggat-zwenkwiel



banden polypropyleen, diameter 50 mm, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, naaf lengte 22 mm, velg van polypropyleen, bevestiging met ruggat, Ø 11 mm



Artikelnummer: 243579

ruggat-zwenkwiel

- banden polypropyleen
- diameter 50 mm
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- naaf lengte 22 mm
- velg van polypropyleen
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met ruggat, Ø 11 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transportapparaatwielen	ruggat	11 mm
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
banden	polypropyleen	rem	zonder
wiel-ø	50 mm	draadvangkappen	nee
materiaal velg	polypropyleen	naaflengte	22 mm
wiellager	zwenklager	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
bevestigingselement	ruggat	gewicht	0,147 kg

