

SCHULTE

rayonnage de base - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2700 x 1100 mm, charge max. par tablette 3000 kg, 1 niveaux avec traverses, 6 emplacements (lisse incl.), force par palette 1000 kg, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion en bleu, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion en orange

Numéro d'article: 255000



rayonnage de base - rayonnage départ

- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2700 x 1100 mm
- charge max. par tablette 3000 kg
- 1 niveaux avec traverses
- 6 emplacements (lisse incl.)
- force par palette 1000 kg
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion en bleu
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion en orange
- volume de livraison : cadre avec embases, lisses, ancrage au sol et cales incl.

- 3 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
type de rayonnage	rayonnage à palettes	type de soubassement	traverses
champ de rayonnage	rayonnage départ	hauteur de compartiment	2000 mm
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	2500 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	2700 mm	couleur du montant	bleu
profondeur	1100 mm	couleur traverse	orange
charge maxi par tablette	3000 kg	volume de livraison	cadre avec embases, lisses, ancrage au sol et cales incl.
emplacement	6 pièce	garantie	3 années
niveaux de stockage	2 pièce	Poids	103,6 kg
utilisation	bilatéral		