

tafelwagen

draagvermogen 250 kg, 3 niveaus met houten plaat, laadvlak lengte x breedte 950 x 430 mm, etage(s) van hout met melaminecoating in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, wielen met TPE-banden op polypropyleen-velg



Artikelnummer: 272222

tafelwagen

- draagvermogen 250 kg
- 3 niveaus met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 950 x 430 mm
- hoogte x lengte x breedte 940 x 1100 x 430 mm
- etage(s) van hout met melaminecoating in beuken
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- constructie van staal
- wiel Ø 125 mm
- wielen met TPE-banden op polypropyleen-velg
- wielnaaf met Precisie kogellager
- behuizing van polypropyleen
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie





Technische details

transporttoestel transportwagen

constructies geen

type wagen	etagewagen	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	250 kg	uitrichting duwbeugel	hoog
lengte laadvlak	950 mm	in-/uitklapbaar	nee
breedte laadvlak	430 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
etages aantal	3 stuks	banden	TPE
etagetype	houten plaat	materiaal behuizing	polypropyleen
materiaal etage(s)	hout	materiaal velg	polypropyleen
oppervlak etage(s)	gecoat met melamine	wiel-ø	125 mm
kleur etage	beuken	wiellager	Precisiekogellager
draagvermogen etage	80 kg	wieluitrusting	zonder
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
hoogte	940 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1100 mm	kleur	zwart
breedte	430 mm	garantie	5 jaar
materiaal	staal	gewicht	38 kg

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazen set, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm