

## T-scharnier

doorgangen: 1, uitgangen: 1,  
buisgrootte 1"

Artikelnummer: 352358



## Buisverbinder

### T-scharnier





T-scharnier

- van gegoten vuurverzinkt
- doorgangen: 1
- uitgangen: 1
- buisdiameter 33,7 mm
- buisgrootte 1"
- TÜV getest

## Technische details

veiligheidsuitrusting	balustrade	diameter buis	33,7 mm
verbindingselement	T-scharnier	materiaal	gegoten
zwenkbaar	ja	oppervlak	vuurverzinkt
doorgangen aantal	1 stuks	certificering	TÜV getest
uitgangen	1 stuks	gewicht	0,64 kg
buisgrootte	1"		

## Dit past ook bij ...

150172		mobiel hek, hoogte x lengte 1200 x 3000 mm, maaswijdte 290 x 100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
400594		beschermbeugel, geschikt voor binnen, hoogte x breedte 1000 x 1500 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven aan bodemplaat
505094		industriespiegel, diameter 600 mm, maximale zichtbreedte 4 m, spiegel van acrylglas, frame van kunststof in zwart/geel
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm