

Bauer stapelbak

hoogte x lengte x breedte 680 x 1200 x 1040 mm, inhoud 0,5 m³, constructie van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag in met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 508925



Bauer Universele bak

voor heftruck-, kraan- of traverseverplaatsing

stapelbak




- hoogte x lengte x breedte 680 x 1200 x 1040 mm
- inhoud 0,5 m³
- draagvermogen 1000 kg
- constructie van plaatstaal
- met corrosiebeschermende zinklaag in met corrosiebeschermende zinklaag
- legbord gesloten
- 4-voudig stapelbaar
- 4-hoog in elkaar stapelbaar
- onderbouw vorkslaffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 94 x 180 mm
- afstand vorkslaffen 615 mm
- gewicht 104 kg

baktype	stapelbak	beugelbreedte	160 mm
inhoud	0,5 m ³	afstand beugel	615 mm
hoogte	680 mm	draagvermogen	1000 kg
lengte	1200 mm	nestbaar	ja
breedte	1040 mm	oppervlak	verzinkt
materiaal	plaatstaal	stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom
euronorm	nee	kleur	verzinkt
vloerconstructie	gesloten	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderrijdbaar	ja	type deksel	klapdeksel
onderbouw	vorksloffen	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte vorksloffen	94 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
breedte vorksloffen	180 mm	stapelbaar	ja
afstand vorkkoker	615 mm	kleur uitvoering	verzinkt
draaginstallatie	kledinghanger	gewicht	104 kg
beugelhoogte	60 mm		

Gerelateerde Producten

508935		tweedelig klapdeksel, van staal, voor universele houder, breedte x diepte 1040 x 1200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
508938		opname voor kieptraverse, voor universele houder, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
508939		kieptraverse, voor universele houder, hoogte x breedte x diepte 1240 x 1365 x 1035 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
210742		anti-ramsysteem, element: Rech, geschikt voor binnen, hoogte x lengte 86 x 800 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven aan bodemplaat, 4 boorgaten voorbereid
240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium