


combinatieloopkat

trekbelasting 500 kg, rolkat,
standaardheffing lengte 3 m

Artikelnummer: 508975



Combinatieloopkat

draagvermogen 500 kg

combinatieloopkat

- trekbelasting 500 kg
- rolkat
- standaardheffing lengte 3 m
- flensbreedte 50 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 5 x 15 mm
- bouwhoogte 236 mm
- breedte x diepte 258 x 326 mm
- min. 0,85 m draaicirkel
- hefinspanning op hef-handketting 25 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- geschikt voor Europa door overlastbeveiliging in de kettinglier

Technische details

hijswerktuig hijswerktuig




diepte 326 mm

hijswerktuigtype	combinatieloopkat	lengte bedieningsketting	2,5 m
loopkat uitvoering	rolkat	min. draaicirkel	0,85 m
trekbelasting	500 kg	hefkracht	25 daN
standaardheffing	3 m	maat a	299 mm
bediening heffing	handmatig	maat b	238 mm
flensbreedte	50-203 mm	maat c	352 mm
aantal bundels	1 stuks	maat f	3 mm
kettingelement	5 x 15 mm	maat s	30 mm
materiaal	staal	maat z	7,5 mm
bouwhoogte	236 mm	gewicht	16 kg
breedte	258 mm		

Gerelateerde Producten

508982	·	extra hefhoogte voor rolkat, voor extra hefhoogte met 500 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
509001	·	Grotere flensbreedte voor combinatieloopkat, draagvermogen 500 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening