

Bauer Waterdichte kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm, inhoud 1 m³, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw wielen en vorkloffen



Artikelnummer: 518406

Bauer Kiepwagenwaterdichte kipper met vorkloffen

Waterdichte kiepwagen


- voor allerlei stortgoed en ook vloeistoffen
- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm
- hoogte stortkant 870 mm
- inhoud 1 m³
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 177 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkloffen 465 mm
- wiel Ø 250 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Hoge stabiliteit dankzij ijzeren versteviging
- Robuuste constructie van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderbouw wielen en vorkloffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel

- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

Technische details

baktype	Kiepbak	hoogte vorksloten	55 mm
geschikt voor (product/materiaal)	Allerlei stortgoed, vloeistoffen	breedte vorksloten	170 mm
inhoud	1 m ³	afstand vorkkokers	465 mm
hoogte	1290 mm	kraan	nee
lengte	1420 mm	stapelbaar	nee
breedte	1340 mm	nestbaar	nee
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	870 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	plaatstaal	oppervlak	verzinkt
materiaal verwerking	gelast	kleur uitvoering	verzinkt
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
stabiliteit/versteviging/schoren	ijzeren versteviging	type deksel	klapdeksel
kantelfunctie	handmatig	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	banden	Massief rubber
gelijkvloerse leging	ja	wiel-ø	250 mm
onderrijdbaar	nee	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
onderbouw	wielen en vorksloten	gewicht	177 kg

Gerelateerde Producten

500416		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 1 m ³ , met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs