

Rocholz paktafel 2000



hoogte x breedte x diepte 690 - 960 x 2000 x 920 mm, blad met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 520912



Rocholz Paktafel 2000



paktafel

- grondelement
- hoogte x breedte x diepte 690 - 960 x 2000 x 920 mm
- draagvermogen 300 kg
- blad met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs
- bladdikte 30 mm
- 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- vierkante buis
- uitgerust met werkplaat





Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak plaat	kunststof coating
type tafel	paktafel	kleur plaat	lichtgrijs
tafelelement	grondelement	dikte plaat	30 mm
hoogte	690-960 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel







breedte	2000 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	920 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	300 kg	kleur onderstel	antracietgrijs // RAL7016
in hoogte verstelbaar	ja	buisvorm	vierkante buis
paktafel uitrusting	werkplaat	gewicht	65 kg

Gerelateerde Producten

146322		Pneumatische heftafel, draagvermogen 60 kg, platform gesloten, platform lengte x breedte 600 x 450 mm, nuttige slag 500 mm
223603		monitorarm voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 200 x 100 x 505 mm, uitgerust met geïntegreerd kabelmanagement, van aluminium
520915		achterwand voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 40 x 2000 x 40 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3003 robijnrood, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
520916		RVS-tafellegger, breedte x diepte 1000 x 800 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
520919		onderstel voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 1170 x 40 x 40 mm, bevestiging om te schroeven, van stalen buis met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
520920		onderstel voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 1770 x 40 x 40 mm, bevestiging om te schroeven, van stalen buis met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
520921		formulierarchivering voor paktafel, breedte x diepte 1630 x 230 mm, van staal in zilvergrijs
520922		kastsysteem voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 585 x 1760 x 330 mm, uitgerust met 7 beugels, 4 legborden en 2 deuren
520923		opzetmagazijn voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 400 x 1600 x 600 mm, uitgerust met 4 grote en 5 kleine beugels
520924		legbord voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 30 x 1600 x 400 mm, van hout met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs
520925		toetsenbord- en muisplank voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 20 x 760 x 210 mm
520926		toetsenbord- en muisplank voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 110 x 600 x 420 mm, Uittrekbaar
520927		monitorarm voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 105 x 100 x 125 mm, bevestiging met VESA 75/100
520931		schuin legbord voor paktafel, breedte x diepte 1630 x 450 mm, draagvermogen 50 kg, met afrolrand, van hout met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs
520932		draagarm voor paktafel, hoogte x breedte x diepte 40 x 1640 x 40 mm
520933		rail voor multifunctionele drager, uitgerust met 5 zichtbakken

520934		plank voor multifunctionele drager, hoogte x breedte x diepte 130 x 315 x 240 mm
520935		tussenbodem voor paktafel, breedte x diepte 1720 x 770 mm, draagvermogen 100 kg, van hout met slijtvaste kunststof coating in lichtgrijs
520936		Lade, hoogte x breedte x diepte 150 x 520 x 500 mm, aanbouw zijde vrij te kiezen, van staal
520937		laden-onderbouw, hoogte x breedte x diepte 785 x 353 x 600 mm, 3 lade(n)

Dit past ook bij ...

194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
217101		breekmessen, snijdiepte 11,6 mm, met bevestigingssoog
221144		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 7
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp
552715		schuimfolie, levering als rol, rollen lengte x breedte 350 m x 1250 mm, Van folie, dikte 1000 µm, in witachtig