

## Kappes werkplaatskast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 0 niveaus met Stalen bodem, 9 lade(n), met werkbankblad, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522529

RasterPlan

KAPPES



## Kappes Ladekast RasterPlan®

### met geperforeerde deuren

werkplaatskast





- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren met systeemp perforatie
- dubbelwandige deuren
- 0 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- 9 lade(n)
- laden hoogte 9x100 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- ladegeleider 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met beletteringslijst en transparante afdekking
- achterwand met systeemp perforatie en sleuven
- met werkbankblad

- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1000 mm	materiaal	staal
diepte	600 mm	hoogteverstelraster lade	25 mm
kast uitrusting	lades	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	0 stuks	werkbankblad	ja
draagvermogen legbord	80 kg	scheidingswand	nee
laden aantal	9 stuks	achterwand	met systeemperforatie en sleuven
laden aantal x hoogte	9x100 mm	uittrekrails	telescooprail
fronthoogte 100 mm	9 stuks	uittrekbaar	100 %
draagvermogen lade	110 kg	greep	draaigreep
uittrekbare lade	100 %	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	199 kg
oppervlak romp	m. poedercoating		

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood