

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

BS ROLLEN

draagvermogen 100 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 125 x 32 mm, naaf met kogellager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm



Artikelnummer: 738209

## BS-ROLLEN Apparaatwielen

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 100 kg
- met rubberbanden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 125 x 32 mm
- schroefgatafstand 61x51/56x46 mm, schroefgat-Ø 8,1 mm
- naaf met kogellager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van kunststof
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	rem	centrale rem
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	161 mm
draagvermogen	100 kg	wielbreedte	32 mm

banden	rubber	uitlading	43 mm
wiel-ø	125 mm	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	77 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	67 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	61x51/56x46 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	8,1 mm
materiaal behuizing	kunststof	gewicht	0,55 kg
zwenklager	kogellager		

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken