

werkbank

hoogte x breedte x diepte 836 x 1000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 969595



Werktafel

Grondelement

werkbank















- hoogte x breedte x diepte 836 x 1000 x 750 mm
- draagvermogen 1500 kg
- bladdikte 26 mm
- grondelement
- blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs
- 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- U-profiel
- 3 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	kleur plaat	lichtgrijs
type tafel	werkbank	dikte plaat	26 mm
tafelelement	grondelement	vorm onderstel	4-voetonderstel
hoogte	836 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	1000 mm	oppervlak onderstel	gemoffeld
diepte	750 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035

draagvermogen	1500 kg	buisvorm	U-profiel
in hoogte verstelbaar	nee	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	uitvoering	met zwaar frame
materiaal plaat	hout	garantie	3 jaar
oppervlak plaat	resopalcoating	gewicht	30 kg

Gerelateerde Producten

504790		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504808		schuin legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
504814		geperforeerde plaat voor montage­tafel, hoogte x lengte 400 x 1000 mm, in RAL7035 lichtgrijs
521680		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 300 mm
521686		staander voor opbouwconstructies, hoogte 850 mm, van staal
521688		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1300 mm, van staal
524515		staander voor opbouwconstructies, hoogte 1100 mm, van staal
590866		legbord voor montage­tafel, breedte x diepte 1000 x 500 mm
590913		afrollijst voor montage­tafel, hoogte x diepte 90 x 15 mm, van hout
590968		laden-onderbouw, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
590979		laden-onderbouw, hoogte 350 mm, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
591086		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor lade­hoogte 120 mm
591111		set bakken, 3 bakken, 9 dwarsverdelers, voor lade­hoogte 240 mm
969722		aanbouwtafel, voor montage­tafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 1000 x 750 mm, draagvermogen 1500 kg, blad van spaanplaat met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal in RAL7035 lichtgrijs, U-profiel

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
218978		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1250 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beukenmultiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs