



## Technische Daten

<b>Kapazität:</b>	3 × Bord 1000 × 600
<b>Rastermaß:</b>	278 mm lichtetes Maß von Bord zu Bord
<b>Nutzlast:</b>	120 kg
<b>Gewicht:</b>	24.603 kg
<b>Breite:</b>	1095 mm
<b>Tiefe:</b>	695 mm
<b>Höhe:</b>	950 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen  $\varnothing$  25 mm mit 3 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 1000 × 600 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen SW 10 × 6/3 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich die größte nutzbare Höhe zwischen den Borden und gleichzeitig eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.