

Gefahrstoffschränk

Q-CLASSIC-90 WDL

geeignet für entzündliche Stoffe,
Brandkammer getestet Typ 90, Höhe
x Breite x Tiefe 1953 x 599 x 615 mm,
Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff, 3
Ebene(n) mit Stahlboden, unten
Bodenwanne mit
Lochblechabdeckung, Korpus mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7016
Anthrazitgrau, Front mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 213151



Sicherheitsschränk Q-CLASSIC-90 WDL

Gefahrstoffschränk

- geeignet für entzündliche Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1953 x 599 x 615 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1647 x 450 x 522 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Flügeltür, Öffnung über Bügelgriff
- Sicher verschließbar mit Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- mit temperaturabhängiger Türfeststellanlage



- Tür selbstschließend über Thermomechanik
- Türöffnungswinkel 89 °
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden, unten Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
- Traglast je Ebene 75 kg
- Auffangvolumen Bodenwanne 22 l
- Unterbau Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben
- Bodenwanne gemäß StawaR geprüft
- zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Türöffnungswinkel | 89 ° |
| Gefahrstoff-Lagertyp | Schrank | Tür Ausstattung | temperaturabhängige Türfeststellanlage |
| Schranktyp | Gefahrstoffschrank | Tür Funktion | selbstschließend über Thermomechanik |
| Lagerort | im Arbeitsraum | abschließbar | ja |
| Gefahrstoffeignung | entzündliche Stoffe | Schließsystem | Profilzylinderschloss mit Schließzustandsanzeige (rot/grün) |
| Brandschutz | Brandkammer getestet Typ 90 | Griff | Bügelgriff |
| Höhe | 1953 mm | Material | Stahl |
| Breite | 599 mm | Farbe Korpus | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Tiefe | 615 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Innenhöhe | 1647 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Innenbreite | 450 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Innentiefe | 522 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Schrank Ausstattung | Böden, Bodenwanne, Lochblecheinlage | Oberfläche Boden | pulverbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Unterbau | Unterfahrsockel und Bodenausgleichsschrauben |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Bauweise (Zulassung) | Bodenwanne gemäß StawaR geprüft |
| Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene) | Bodenwanne mit Lochblechabdeckung | Zertifizierung | GS |
| Traglast Fachboden | 75 kg | Zertifizierung DIN-/EN-Normen | gebaut nach EN 14470, Teil 1, gemäß DIN EN 14727, Isolierung nach DIN 4102 |
| Bodenwanne | ja | Zertifizierung TRGS | erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510 |
| Auffangvolumen | 22 l | Garantie | 5 Jahre |

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Bodenwanne | | |
| Anschlussmöglichkeiten Schrank | zum Anschluss an technische Entlüftung (NW 75) vorbereitet | Gewicht 315 kg |
| Türtyp | Flügeltür | |