

**C+P**

## Schwarz-Weiß-Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm, 2 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Verschießbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, 2 Abteile mit zueinanderschlagenden Türen gemeinsam verschließbar, Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot

Clanic+



Artikelnummer: 256603



### Schwarz-Weiß-Spind


- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
- 2 Abteil(e)
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag beidseitig
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil ein festverschweißter Hutboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet

- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- 2 Abteile mit zueinanderschlagenden Türen gemeinsam verschließbar
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                                  |                                |                     |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|
| Möbeltyp                         | Schrank                        | Kleiderstange       | ja  |
| Schranktyp                       | Schwarz-Weiß-Spind             | Kleiderhaken Anzahl | 6 Stück                                     |
| Abteile                          | 2 Stück                        | Mitteltrennwand     | nein  |
| Doppelstöckig                    | nein                           | Sitzbanktyp         | ohne  |
| Höhe                             | 1850 mm                        | Türtyp              | Flügeltür mit Belüftung                     |
| Breite                           | 600 mm                         | Tür Ausführung      | einschlagend, innenliegende Drehbolzen      |
| Tiefe                            | 500 mm                         | Türanschlag         | beidseitig                                  |
| Abteillbreite                    | 300 mm                         | Türöffnungswinkel   | 110 °                                       |
| Unterbau                         | bodenstehend                   | Schließsystem       | Drehriegelschloss                           |
| abschließbar                     | ja                             | für Bügelstärke     | 6-8 mm                                      |
| Material                         | Stahl                          | Schließfunktion     | 2 Abteile/Person                            |
| Material Verarbeitung            | verschweißt                    | Belüftung           | Korpus und Front                            |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben               | Aufstellung/Montage | Wand  |
| Farbe Korpus                     | lichtgrau // RAL7035           | Anlieferung         | fertig montiert                             |
| Farbe Front                      | verkehrsrot // RAL3020         | Garantie            | 10 Jahre                                    |
| Oberfläche Korpus                | einbrennlackiert               | Norm                | Stufe B nach DIN 4547-2   Aufbruchgeschützt |
| Oberfläche Front                 | einbrennlackiert               | Türdämpfung         | ja  |
| Schrank Ausstattung              | Hutboden, Kleiderstange, Haken | Gewicht             | 35,5 kg                                     |
| Hutboden                         | ja                             |                     |   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 257443 |  | Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 600 x 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 257465 |  | Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 600 x 500 mm, aus Kunststoff in RAL7035 Lichtgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar           |
| 257482 |  | Schuhablageboden, Für Garderobenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 8 x 298 x 465 mm, Aus Kunststoff in schwarz  |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 267224 |    | Aufsatzschrank für Spind, 2 Abteil(e), Abteil Breite 300 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 600 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag beidseitig, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot |
| 271455 |    | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 272037 |    | Flügeltür mit Lochbild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl   |
| 272039 |    | Flügeltür glatt, ohne Lüftungsschlitze, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl, Aufpreis je Tür! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 272041 |    | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 272042 |    | Nivellierfüße für bodenstehenden Spind   |
| 272046 |    | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung  |
| 272050 |   | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl   |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas   |
| 272052 |  | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz   |
| 272053 |  | Trennwand, Für Ablageboden, Höhe x Breite 1210 x 300 mm, Aus Kunststoff in transluzent   |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff  |
| 272056 |  | Schuhboden für Garderobenschrank, Für Abteillbreite 300 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung in Korpusfarbe, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 272059 | .   | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für Hauptschließfunktion, ohne Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 272060 | .   | Hauptschlüssel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 272061 | .   | Zylinderschloss, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für Hauptschließfunktion mit Sicherungsschein, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 272062 | .   | Hauptschlüssel mit Sicherungsschein, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |