

Anschlagkette

Traglast bei 0-45° = 7500 kg / bei 45-60° = 5300 kg, Nutzlänge 1 m, Anzahl Kettenstränge 2, Kette verkürzbar

Artikelnummer: 674004



Anschlagketten

2-strängig

Anschlagkette

- Traglast bei 0-45° = 7500 kg / bei 45-60° = 5300 kg
- Kettendicke 13 mm
- Nutzlänge 1 m
- Anzahl Kettenstränge 2
- Kette verkürzbar
- Kette aus Stahl (legiert)
- gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt

Technische Details

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---|
| Hebegerät | Anschlagmittel | Strangzahl | 2 Stück |
| Anschlagmittel | Anschlagkette | Kettendicke | 13 mm |
| Traglast (einfach direkt) | 7500 kg | verkürzbar | verkürzbar |
| Traglast 0-45° | 7500 kg | Zertifizierung | gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt |
| Traglast 45-60° | 5300 kg | Material | Stahl (legiert) |

Nutzlänge 1 m

Gewicht 18,86 kg

Zubehör

673748

·

Anschlagkette, Traglast 7500 kg, 2-strängig, Aufpreis pro Meter! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar