


Technisch specificatieblad

Aanbouw T-stuk 60

Art.-Nr. 6041250



Aanbouw-T-stuk met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6041250
Type	RAAM 610 FT
Dimensie	60x100
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	40,80 kg/100 st.

Technische gegevens

	Breedte	100,00 mm
	Zijhoogte	60,00 mm
	Afmeting B	100,00 mm
	Uitvoering	geïntegreerde verbinder
	Afmetingen	60x100 mm
	Plaatdikte	1,25 mm
	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
	Plaatdikte	1,25 mm
	Materiaaldikte bodemplaat	1,25 mm
	NATO Gatenspatroon	<input type="checkbox"/>
	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
	Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>