

## Disc 285X285 Zwart 1920lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 606069  
 EAN: 7021986060690



### Elektrisch

System wattage: 22W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 1920lm  
 Werkzaamheid: 87 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2700K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Kunststof opaal prisma  
 Bundelhoek: 85°  
 UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Zwart  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 283  
 Breedte (mm) W: 283  
 Hoogte (mm) H: 55  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.405 / 2.098

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 295 x 295 x 65

