

## Disc 290 Wit 2110lm 4000K Ra>80 DALI

Artikelcode: 606042  
 EAN: 7021986060423



### Elektrisch

System wattage: 17W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 2110lm  
 Werkzaamheid: 124 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B20>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Kunststof opaal prisma  
 Bundelhoek: 85°  
 UGR: UGR<25

### Controle/dimmen

Type: DALI

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Wit  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 55  
 Diameter (mm) D: 288  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.18 / 1.817

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 295 x 295 x 65



7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 4 2 3