

Jupiter Pro 2200 Wit 40° 2230lm 3000K Ra>90 DALI / Push Dim

Artikelcode: 940310
 EAN: 7021989403104



Elektrisch

System wattage: 22W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2230lm
 Werkzaamheid: 101 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 40°
 UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Module: 2200
 Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 112
 Diameter (mm) D: 114
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 110
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 100mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.08 / 0.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 830 x 120 x 130

