



Die Marathonläufer

COMPACT CLASS



Technische Daten	TK36	TK38	TK48	TK58
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Motor/ Artikel-Nr.	Honda GCV135 AD-352-040TS	Honda GCV 135 AD-352-045TS	Honda GXV 160 AD-364-045TS	Honda GXV 160 AD-372-045TS
	B&S Ready Start AD-350-040TS	B&S Ready Start AD-350-045TS	B&S Ready Start AD-360-045TS	
		B&S Ready Start/E-Start AD-351-045TS	B&S Ready Start/E-Start AD-361-045TS	
Leistung	bis 3,4 kW (4,6 PS)	bis 3,4 kW (4,6 PS)	bis 4,1 kW (5,5 PS)	4,1 kW (5,5 PS)
Flächenleistung	bis 2.400 m ² /h	bis 3.400 m ² /h	bis 4.200 m ² /h	bis 5.000 m ² /h
Fahrgeschwindigkeit	ca. 3,0 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h	max. 4,2 km/h
Getriebe	1 Vorwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang	3 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang
Kehrbürstendrehzahl einstellbar			■	■
Bürstendurchmesser	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm

Die Marathonläufer

1

TK36 / TK38 / TK48 / TK58

Olympisch fit – Bringen Höchstleistung auf Langstrecken

AUSDAUER MIT POWER. Diese kompakten Kehrmaschinen sind für lange Strecken und große Flächen gebaut. Überall dort, wo großes Durchhaltevermögen gefragt ist, überzeugen sie mit ihrer Kondition und Leistungsstärke. Machen Sie den Test: Versuchen Sie, diese Kehrmaschinen bei eingelegtem Gang am Lenker festzuhalten. Der Antrieb ist so kräftig, dass Sie die Räder nicht zum Blockieren bringen. Das sind Kraftreserven, die sich besonders im Winterdienst mit Räumschild und Schneeketten bezahlt machen.

STARKE DETAILS für den professionellen Einsatz:

- Bedienhebel aus Stahl, bruchsicher selbst bei starkem Frost
- Luftbereiftes Stützrad mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften
- Stabile Stahlfelgen mit breitem Radstand
- Hochelastische Kehrbürstenabdeckung mit Stahlunterbau
- Korrosionsschutz durch hochwertige Dreischicht-Lackierung, Gelbchromatierung und Einsatz von Edelstahl
- Räder sind werkzeuglos abnehmbar (z.B. für das Auflegen von Schneeketten)

Lenker
platzsparend klappbar
4-stufig höhenverstellbar

Wendefreilauf
Allrad einschaltbar

Faltenbalg
Schutz vor Staub

Luftbereifung



Wandschlüssiges Kehren

Durch die mittig angetriebene Bürste können Sie wand-schlüssig und aus allen Ecken heraus absolut sauber kehren.



Schwenkbare Bürste

Der Kehrwinkel ist über einen Hebel vom Lenker aus fünffach verstellbar. Zwei Stufen nach links, zwei Stufen nach rechts sowie eine mittig zentrierte Position.



Einstellbarer Bürstendruck

Der Bürstendruck ist von Hand stufenlos verstellbar. Schnell und bequem, ganz ohne Werkzeug.



Mehrstufige Bürstendrehzahl

Die Bürstendrehzahl können Sie mehrstufig vom Griff aus während des Kehrens regulieren.



Drei Vorwärtsgänge, ein Rückwärtsgang

Vor- und Rückwärtsfahrt direkt am Lenker schaltbar.

**COMPACT
CLASS**

Flächenleistung
2.400 m² bis 5.000 m² pro Stunde