

**Artikelnummer:** 129988

**Kurzbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, luchtbanden, draagvermogen 5000 kg, 2000 x 1000 mm



**Langbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, luchtbanden, draagvermogen 5000 kg, 2000 x 1000 mm: Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm), impuls gelast. Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc. Stevige antislip en weerbestendige zeefdrukplaat met weerbestendige, 25 mm dikke OSB-plaat. Snelwisselsysteem voor de trekstang met valbeveiliging. Aanhangwagenkoppeling met pen (a<sup>~</sup> 30 mm). Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). 2-assige draaischijfbesturing: draaischijfbesturing met kogelomloop, kleine draaicirkel, stuurhoek 40-° - dus kantelbestendig, omkeerbare dissel.

- Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1.
- CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG
- gebruiksaanwijzing
- onderhoudsschema
- onderdelenlijst

Max. Rijsnelheid: 6 km/u Laadoppervlak: B 2000 x D 1000 mm. Laadhoogte: 700 mm Banden: 530 x 160 mm Eigen gewicht: 325 kg Draagvermogen: 5000 kg

