



## Klemmschlosszurrgurt Modell ZGK-25-125

Aus Polyester (PES), EN 12195-2  
25 mm - maximale Zurrkraft LC 125 daN.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 30 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.
- Standardlängen 4 m und 6 m.

## INFO

Andere Längen auf Anfrage.

### Technische Daten Modell ZGK-25-125

| Modell       | EAN-Nr.<br>4025092* | Ausführung | Zulässige<br>Zurrkraft LC<br>daN | Gurtbreite<br>mm | Bandlänge<br>mm |
|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| ZGK-25-125-1 | *352505             | einteilig  | 125                              | 25               | 4.000           |
| ZGK-25-125-1 | *352512             | einteilig  | 125                              | 25               | 6.000           |

