

## Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p angled plastic



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 225 1108
Beschreibung	Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p angled plastic
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09452251108">https://b2b.harting.com/09452251108</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	RJ45
Komponente	Wanddurchführung
Beschreibung	gewinkelt

### Ausführung

Baugröße	Han <sup>®</sup> 3 A
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8
Befestigung	schraubbar in Gehäusewand

### Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2,5 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP67

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
-------------------	-------------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Farbe Gehäuse	schwarz
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid
	Blei
	Nickel
	Naphthalin

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
PROFINET	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	37,67 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140059795
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)