

Datenblatt Produkt SK 89 100 SA



Profilkühlkörper und Flüssigkeitskühlkörper > Standardstrangkühlkörper
 80 x 78,6 mm, mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen

Kenndaten

Wärmewiderstand:	1,3 - 0,6 K/W
Länge:	100 mm
Oberfläche:	schwarz eloxiert
Lochbild:	<ul style="list-style-type: none"> • SSR 1 • SSR 2
Höhe:	78,6 mm
Breite:	80 mm
Bodenstärke:	6 mm

Technische Zeichnung

