

55501981	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LGF-2-M	

SILVYN® LGF-2-M ist eine Zwei teilige Schlauchverschraubung aus vernickeltem Messing für fixe Anwendungen. Die Verschraubung kann im Freien und in mechanisch Anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.



Material: Messing, vernickelt

Eigenschaften: Hohe Mechanische Eigenschaften
Öl beständig
Korrosion beständig

Temperaturbereich: -50°C bis +300°C

Norm Referenzen: 
EN 61386

Schutzart: IP 54

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Gewinde	Innen Durchmesser mm	Gewinde-länge mm	Gesamt-länge mm	SW
5550 1981	10	M12x1,5	5,6	8,0	21,0	13
5550 2001	12	M16x1,5	8,5	10,0	25,5	17
5550 2002	16	M16x1,5	11,5	10,0	26,0	20
5550 2021	16	M20x1,5	11,5	10,0	26,0	22
5550 2022	20	M20x1,5	15,3	10,0	26,3	24
5550 2031	25	M25x1,5	19,1	10,0	32,5	29
5550 2041	32	M32x1,5	26,2	13,0	36,8	36
5550 2051	40	M40x1,5	34,6	14,0	39,0	48
5550 2061	50	M50x1,5	44,7	15,0	42,0	58
5550 2071	63	M63x1,5	54,5	18,0	50,0	70
5550 2073	75	M75x1,5	66,5	20,0	60,0	84

Passender Schlauch: SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55501981DE Version: 03	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------