


Bezeichnung	Snap-In IP67 4-fach-Verteiler, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Produktgruppe	Snap-In IP67 Serie 720
Bestellnummer	72.9137.500.04


**Abbildung**




**Belegungspläne**



**Maßzeichnung**



**Polbild (Steckseite)**



**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Bestellnummer	<b>72 9137 500 04</b>
Steckverbinder-Bauform	4-fach-Verteiler
Ausführung	Verteiler
Steckverbinder Verriegelung	snap-in (schnapp)
Anschlussart	am Kabel angespritzt
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C

# Produktdatenblatt

## Miniatur Steckverbinder



Bezeichnung	Snap-In IP67 4-fach-Verteiler, Polzahl: 3, ungeschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Produktgruppe	Snap-In IP67 Serie 720
Bestellnummer	72.9137.500.04

Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Gewicht (gr)	442.79
Zolltarifnummer	85369010

### Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	2500 V
Bemessungsstrom (40°C)	7,0 A
Isolationswiderstand	> 10 <sup>10</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	2
Isolierstoffgruppe	II
EMV-Tauglichkeit	ungeschirmt

### Werkstoffe

Material Gehäuse	PA66 (UL94 HB)
Material Kontaktkörper	PA schwarz
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	SCIP-number not available

### Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

### CE-Konformitätserklärungen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

### Kabeldaten - Leitungsaufbau

Querschnitt	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
-------------	--------------------------