



Audible & Visual Alarms

Technische Daten / <i>technical data:</i>	F/HU Series
Betriebsspannung / <i>operating voltage</i> (VDC)	4...100
Stromaufnahme / <i>current consumption</i> (mA)	< 300
Tonanzahl / <i>signalling tones</i> (2.8 kHz)	1
Lautstärke / <i>sound pressure level</i> (SPL) (dB / 1 m)	98-112
Schutzklasse / <i>ingress protection</i>	IP 67
Abmessungen / <i>dimensions</i> (mm)	Ø 60 x 45
Versionen / <i>version</i>	Winkelbefestigung, Wandbefestigung, Flaschbefestigung <i>Bracket mounting, wall mounting, flange mounting</i>
Tones / Tonarten	Konstant-, Puls- oder Sirenenton <i>Constant, pulse or siren tone</i>
Colours / Farben	weiß, grün oder schwarz <i>white, green or black</i>

