



### Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt- oder Komponententyp	Verlängerter Drehgriff
Kurzbezeichnung des Geräts	GV7AP
Kompatible Produktfamilie	TeSys (TeSys GV7) Motor-Leistungsschalter TeSys (TeSys GV5) Motor-Leistungsschalter
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Montageposition des Drehgriffs	Front
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

### Zusatzmerkmale

Grifffarbe	Rot
Farbe der Grifffrontplatte	Gelb
Rückwand/Tür-Abstand	185...600 mm
Verriegelung mit Drehgriff	1 bis 3 Vorhängeschlösser 5...8 mm Vorhängeschloss in AUS-Stellung
Produktgewicht	0,775 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10 cm
VPE 1 Breite	10,5 cm
VPE 1 Länge	49,3 cm
VPE 1 Gewicht	727 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	5,25 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	12
VPE 3 Höhe	50 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	60 cm
VPE 3 Gewicht	17,224 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------