



Hauptmerkmale

Produktpalette	TeSys LE
Produkttyp	Durchführungen
Farbe	Grau
Anzahl pro Verpackung	Satz à 25

Zusatzmerkmale

Material	EPDM
Äußerer Kabeldurchmesser	20...26 mm
Bohrungsdurchmesser	38 mm

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	4,500 cm
VPE 1 Gewicht	23,100 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	25
VPE 2 Höhe	9,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	16,000 cm
VPE 2 Gewicht	593,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	350
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,728 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------