

bott

Schubladenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 800 x 800 x 525 mm, 2 Schublade(n), mit Normallastauszug, verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern, Ebenen mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 125330



bott Schubladenschrank cubio

stationär

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 800 x 525 mm
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x100 mm/1x175 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Flügeltür
- mit perfo-Lochung
- doppelwandige Türen
- Türöffnungswinkel 180 °
- mit Normallastauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %









- mit Einzelauszugssperre
- verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
- Ebenen mit Stahlboden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Höhe	800 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	800 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	525 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Türtyp	Flügeltür	Auszugsart	Normallastauszug
Türöffnungswinkel	180 °	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen, Tür	Schließsystem	5-Stift-Wechselkern
Schubladen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x100 mm/1x175 mm	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 175 mm	1 Stück	Schubladeneinteilung	1x100 mm/1x175 mm
Schubladentraglast	75 kg	Tür Ausführung	doppelwandige Türen
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Tür Ausstattung	perfo-Lochung
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Gewicht	55,5 kg

Zubehör

125770		Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125771		Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125772		5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank
125774		Einzelschließung für Schublade, Für Schubladenschrank
125777		Schrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 800 x 525 mm
126253		Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz
126254		Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz

126255		Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126256		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank
126258		Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126259		Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126260		Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126261		Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126262		Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126263		Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126264		Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126265		Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126275		Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 675 x 400 mm, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 525 mm
126281		Schaumstoffeinlage, passend für Schubladen BxT 800 x 525 mm, Höhe x Breite x Tiefe 27 x 675 x 400 mm, für manuellen Zuschnitt, Aus Polyethylen in anthrazit/rot
126295		Mulden, 12 Mulden (2 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 4 x B 33 mm) + 24 Muldenwände, Höhe x Breite x Tiefe 28 x 800 x 525 mm