

## Laufkatze

Zuglast 250 kg, Flanschbreite 50 - 152 mm

Artikelnummer: 149164



## Handlaufkatze

Traglast 250 kg

Laufkatze

- Zuglast 250 kg
- Flanschbreite 50 - 152 mm
- Bauhöhe 152 mm
- Tiefe 175 mm
- mindestens 0,8 m Kurvenradius
- aus Stahl in rot
- Laufräder in schwarz
- optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen
- Abstand zwischen Einhängung und Träger 55,5 mm, Breite der Hakenaufhängung 22 mm
- Gewicht 4,5 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Breite Hakenaufhängung	22 mm
Hebezeugtyp	Laufkatze	Abstand Einhängung/Träger	55,5 mm
Zuglast	250 kg	min. Kurvenradius	0,8 m
Flanschbreite	50-152 mm	Farbe	rot
Material	Stahl	Farbe Laufrad	schwarz
Bauhöhe	152 mm	Laufräder Laufeigenschaft	optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen

Tiefe 175 mm

Gewicht 4,5 kg

### Dazu passt auch ...

142257		Krangabel, Traglast 1000 kg, Gabel Höhe x Länge x Breite 30 x 1000 x 100 mm, mit automatischem Gewichtsausgleich an der Öse
149417		Stirrad-Flaschenzug, Zuglast 250 kg, Hubhöhe 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung