

fetra Werkstückwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Gitterwände mit 11° Neigung, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 151414



fetra
Transportgeräte



fetra Werkstückwagen

Traglast 600 kg






Werkstückwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus MDF
- Gitterwände mit 11° Neigung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagentyp	Werkstückwagen	Rad-Ø	200 mm
Material	Stahl	Radlager	Rillenkugellager
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	600 kg	Farbe	brillantblau // RAL5007
Ladeflächenlänge	1200 mm	Schiebebügel	2 Stück
Ladeflächenbreite	800 mm	Aufbauten	Gitterwände mit 11° Neigung
Höhe	1500 mm	Nutzung	beidseitig
Material Plattform	MDF	Radanordnung	rechteckig
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Garantie	10 Jahre
Bereifung	TPE	Gewicht	90 kg

Zubehör

113302		Dornträger, Länge 300 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
117675		Rohrträger, Länge 300 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
119136		Wellenträger, Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Länge 320 mm, Wellenabstand 55 mm
119137		Kasten für Werkstückwagen, Traglast 50 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Höhe x Länge x Breite 40 x 1200 x 250 mm
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
151425		Rohrträger, Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Länge x Durchmesser 300 x 22 mm
151436		Rohrträger, Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Länge x Durchmesser 300 x 27 mm
151447		Gabelträger, Traglast 25 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Länge 300 mm, lichte Weite 50 mm
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
378362		Dornträger, Traglast 10 kg, aus Stahl, Länge x Durchmesser 200 x 10 mm
911471		Sichtlagerkasten, aus Polypropylen in blau, Höhe x Länge x Breite 150 x 300 x 230 mm