

Hymer

Mehrzweck-Klappleiter

SC 40

4 x 4 profilierte Sprossen, Holmlänge
4,59 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 157722



HYMER



Hymer Vielzweckleiter SC 40

Mehrzweck-Klappleiter

- Aufstieg beidseitig
- 4 x 4 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 5,1 m / 3,05 m
- Holmlänge 4,59 m
- Breite 355 - 810 mm
- 6 Gelenke zum Ver- und Entriegeln
- Quertraverse am Holmende
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 300 x 1200 x 810 mm
- Aus Aluminium
- Gewicht 14,6 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	Breite	355-810 mm
Leitertyp	Mehrzweck-Klappleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Nutzung	beidseitig	Unterbau	Quertraverse
Holmlänge	4,59 m	Leiter Ausführung	vierteilig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,1 m	Leiter Funktion	6 Gelenke zum Ver- und Entriegeln
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,05 m	Spreizsicherung	nein
Sprossen Anzahl	4 x 4	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Höhe geklappt	300 mm	Garantie	10 Jahre
Breite geklappt	1200 mm	Gewicht	14,6 kg
Tiefe geklappt	810 mm		

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg