


## Anti-Ermüdungsmatte

### Rotterdam

Meterware, Höhe x Breite 12,7 x 1220 mm, max. Länge 18300 mm, Aus Vinyl mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau, ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen



Artikelnummer: 235493



### Anti-Ermüdungsmatte


- Geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser im Innenbereich
- Meterware
- Höhe x Breite 12,7 x 1220 mm, max. Länge 18300 mm
- Aus Vinyl mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
- abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
- ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft

## Technische Details





|                         |                     |                        |                     |
|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Bodenbelag          | Breite                 | 1220 mm             |
| Bodenbelag              | Anti-Ermüdungsmatte | max. Länge             | 18300 mm            |
| Konfektionierung        | Meterware           | Bodenbelag Ausstattung | abgeschrägte Kanten |

|                                   |                                    |                     |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| geeignet für<br>(Branche/Bereich) | trockene, industrielle<br>Bereiche | Bodenbelag Funktion | ermöglicht sicheres Stehen<br>durch Längsrillen |
| Einsatzort                        | Innenbereich                       | elektrisch leitend  | nein  |
| Material Lauffläche               | Vinyl                              | Schwer entflammbar  | ja  |
| Oberfläche Bodenbelag             | längsgerillt                       | Norm                | DIN 51130 // BGR 181                            |
| Farbe                             | grau                               | Gewicht             | 4,7 kg  |
| Höhe                              | 12,7 mm                            |                     |   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 235625 |  | ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke |
|--------|---|---|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213069 |    | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm   |
| 221861 |    | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 227867 |   | Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau   |
| 227891 |  | Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft   |