

Gefahrgutkarton

aus Wellpappe, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1170 x 770 x 800 mm



Artikelnummer: 253666

Gefahrgutkarton





- Geeignet für für alle Gefahrgüter, die in einem Karton versendet werden dürfen
- Mit UN-Zulassung 4GV für RID/ADR (Land), IMDG-Code (See) und IATA (Luft)
- aus Wellpappe
- Hergestellt aus 50 % recyceltem Material
- 3-wellig
- Länge x Breite x Höhe innen 1170 x 770 x 800 mm
- Wandstärke 13 mm
- Lieferumfang: inklusive PE-Beutel
- Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Technische Details

Verpackungstyp	Faltkarton	Innenbreite	770 mm
Kartontyp	Gefahrgutkarton	Innenhöhe	800 mm
Gefahrstoffeignung	alle Gefahrgüter, die im Karton versendet werden dürfen	Länge	1200 mm
Zulassung	UN-Zulassung 4GV für RID/ADR (Land), IMDG-	Breite	800 mm

	Code (See) und IATA (Luft)	
Material	Wellpappe	Höhe 855 mm
Material Außendecke	Kraftpapier	Wandstärke 13 mm
Qualität	3-wellig	Lieferumfang inklusive PE-Beutel
recyclbar	ja	Anlieferung flach verpackt
Anteil recyceltes Material	50 %	Gewicht 14,5 kg
Innenlänge	1170 mm	

Dazu passt auch ...

215672		Kantenschutzcke, Aus Kunststoff in schwarz, recyclbar, Schenkelmaß 40 x 40 mm
227310		Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klängenrückzug, Klängenaustritt 21 mm, mit Zangengriff und Befestigungsöse
239555		Alu-Sackkarre, Traglast 100 kg, Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm, schnell und platzsparend zusammenklappbar, Gestell in rot/silber, Räder mit Vollgummi-Bereifung
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung