


**Simpex Electronic AG**  
 Binzackerstrasse 33  
 CH-8622 Wetzikon  
 Telefon +41-1-931 10 10  
 Telefax +41-1-931 10 11  
 e-mail contact@simpex.ch  
 Internet www.simpex.ch

Bureau Suisse Romande:  
 Georges Perriraz  
 Chemin de la Rose 12  
 CH-2025 Chez-le-Bart  
 Natél 079-401 84 27  
 Téléfax 032-835 34 30

 **Simpex  
 Electronic**  
 Industrial electronics and computing  
 A Member of Reichle Holding Ltd.


# Standard Tastaturen

**PKM-8**




Masse 47.6 x 82.0  
 Tastenraster 18mm  
 Kabellänge 35mm

**PKM-12**




Masse 79.0 x 96.3  
 Tastenraster 19.05mm  
 Kabellänge 60mm

**PKM-16**





Masse 98.0 x 96.3  
 Tastenraster 19.05mm  
 Kabellänge 60mm

**PKM-20**



Masse 117.1 x 96.3  
 Tastenraster 19.05mm  
 Kabellänge 60mm



## Produktbeschreibung

Die 2"-farbige Oberfläche ist matt und besteht aus hochwertigem Polyestermaterial.  
 Der Tastenbereich ist als Fenster ausgelegt. Darunter liegt eine Einschubtasche, die Ihnen eine individuelle Beschriftung mittel Einschubfolie ermöglicht.  
 Die Tasten sind mit Metall-Knackfröschen versehen, um ein taktiles Schaltgefühl zu erhalten.

Der elektrische Anschluss erfolgt über Flachbandkabel mit angeschlagenem Steckverbinder. Die Tastaturrückseite ist selbstklebend, um eine schnelle Montage zu ermöglichen.

Die geringen Masse ermöglichen auch eine Montage auf handelsüblichen Kleingehäusen.  
 Sonderausführungen auf Anfrage

## Technische Daten

Matrix	X - Y
Raster Steckverbinder	2.54mm
Tastenschaltdruck	ca. 300g
Schaltweg	ca. 0.8mm
Betriebsdaten	max. 30VDC/10mA/5W
Betriebstemperatur	30° bis +70°C

MER/EXCEI/JULI94