

# PRODUKTDATENBLATT

## LD200 SPEED

**TOPLINE** ●●●

●●●●●○ Lebensdauer

gerade



- 13 mm Segmenthöhe
- Für leichte Fugenschneider
- spezieller Stahlkern mit Kühlungsöffnungen
- Komfortableres Trennen aufgrund von weniger Vibrationen
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD200 SPEED wurde speziell für leichte Fugenschneider entwickelt und eignet sich besonders zum komfortablen Trennen von armiertem, aber auch hartem Beton mit Zuschlägen. Durch die geschmiedeten Segmente werden die Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Ausgestattet ist die LD200 SPEED mit 13 mm hohen Segmenten und einem speziellen Stahlkern. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD200 SPEED
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303735
GTIN	4011890085103
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	4,250 kg
Produktabmessung	500 x 13,0 x 3,6 x 25,40
Durchmesser 1	500 mm
Stärke	3,6 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	13,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	63 m/s
maximale Drehzahl	2450 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	535 mm
Breite Verpackung	505 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,250 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE