



Materialdatenblatt

30.01.2023

TFE4-3/16
 Artikelnummer: 339-00340




Material: Polytetrafluorethylen (PTFE)
 Farbe: Transparent (CL)

Ø Liefermaß min. (D): 4.75 mm
 Ø nach Schrumpf max. (d): 1.27 mm
 Wanddicke (WT): 0.30 mm
 Schrumpfrate: 4:1
 Längsschrumpf: -20 % max.
 Min. Schrumpftemperatur: +330 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften: nicht brennbar
 Betriebstemperatur : -65 °C bis +260 °C

Durchschlagsfestigkeit: 40
 Zugfestigkeit: 39 MPa
 DIN 53481



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.