

Synergy 21 E27 BIG-LED Ball



| | |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h: | 11,00 |
| Lumen: | 1100 |
| Watt: | 11,0 |
| Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
| Schaltzyklen: | 50000 |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C |



E27 Gewinde-Sockel
11W LED Filament
Farbe: Gold finish
Kelvin: 2100
CRI: >80
Abstrahlwinkel: 300°
Wattage (W) 11±1W
Lumen (Lm) 1100
Dimmbar: ja
blue-STOP®: ja
Voltage (V) 230VAC, 50Hz
Durchmesser 200 mm
Gesamtlänge 290 mm

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen.

Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!

Energieeffizienzklasse: A+
kWh/1000h: 11

Merkmale

| Merkmal | Wert |
|-----------------------|-----------|
| Abstrahlwinkel: | 300 |
| CRI: | 80 |
| Dimmbar: | ja |
| Lichtfarbe: | warmweiss |
| Lichtfarbe in Kelvin: | 2100 |
| Lumen: | 1100 |
| Sockel: | E27 |
| Gewicht: | 0.1 Kg |

Zubehör

| Art.-Nr. | Name |
|----------|--|
| 154914 | Synergy 21 E27 BIG-LED Fassung 1 Kupfer mit Textilkabel |
| 154915 | Synergy 21 E27 BIG-LED Fassung 2 Kupfer mit Kette |
| 154916 | Synergy 21 E27 BIG-LED Fassung 3 schwarz mit Textilkabel |