



## Beschrijving:

Slangaansluitingen met buitenschroefdraad R 3/4" x 5/8" (R 3/4" x 16 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van slangen op h

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad Ø d3 = R 3/4" - buitenschroefdraad
- Tuit buiten-Ø d1 = 16 mm resp. 5/8" (bevestigingsbereik)
- l = 50 mm
- Minimale afnamehoeveelheid 2.000 stuks!

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>531400</b>
GTIN	<b>4007228531404</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>10</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,01</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>10</b>
D x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,1</b>
--------------------	------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>336</b>
Aantal lagen	<b>8</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,83</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>42</b>
Gewicht (kg)	<b>356,0</b>