



## Beschrijving:

Aflaatkranen PROFI voorzien van buitenschroefdraad van 3/4" voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met schroefdraad R 3/4"
- met rode draaigreep en witte PE-schuimafdichting
- snelle, klokvrije uitloop door geïntegreerde ventilatie
- 360° draaibaar in elke gewenste positie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 3,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	550000
GTIN	4007228549997
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	5

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,05

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	5
D x B x H (mm)	515 x 297 x 314

Brutogewicht VE kg	0,585
--------------------	-------

### Pallet

D x B x H (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	-----------------

Gewicht (kg)	0,0
--------------	-----