



## Rexel Aktenvernichter RLWX25

Besonders breite Öffnung, hohe Performance! Der RLWX25 ist mit einem 405 mm breiten Eingabeschlitz ausgestattet und kann somit auch DIN A3 verarbeiten - Zeichnungen oder Endloslisten sind für ihn kein Problem. Er schneidet pro Durchgang bis zu 25 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>) DIN-A4-Papier in 4 x 40 mm kleine Partikel (Sicherheitsstufe P-4). Das Auffangvolumen des mit 175 Litern besonders großen Abfallbehälters liegt bei 1.800 Blättern. Ist der Behälter voll oder die Tür geöffnet, schaltet das Gerät automatisch ab.



### Merkmale

- Vernichtet bis zu 25 Blatt (80g/m<sup>2</sup>) pro Durchgang
- Partikelschnitt 4 x 40 mm (Sicherheitsstufe P-4)
- Extrabreiter Papiereinschub zur Vernichtung von A4- und A3-Papier und Computer-Listen, Arbeitsbreite 400 mm
- Großer 175 Liter Abfallbehälter (Abfallkapazität 1800 Blatt)
- Vernichtet Heft- und Büroklammern sowie Kreditkarten (Sicherheitsstufe T-3) und CDs/DVDs (Sicherheitsstufe O-3)
- Geräuscharmer Betrieb (<60 dB)
- Energiesparmodus: automatische Abschaltung
- Automatische und manuelle Rücklauffunktion
- Anzeigen für "Tür offen" und "Abfallbehälter voll"
- CE, TÜV, GS zertifiziert

### Spezifikationen

Art.-Nr.	2103025EU
Farbe	Schwarz
Abmessungen (B x H x T)	640 x 970 x 590 mm
Schnittart	Cross-cut
Max. Eingabebreite (mm)	400
Garantie	2 years
Laufzeit (min)	60
Abkühlzeit (min)	Continuous
Sicherheitsstufe	P-4
Schnittbreite	4 x 40mm
Gewicht	83800 g
Palettenmenge	1
EAN-Code	5028252316033