

## Kragarmregal

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1030 x 450 mm, 1 Ständer, Nutzung einseitig, 4 Lagerebenen

Artikelnummer: 157832



## Kragarmregal

### Anbaufeld

Kragarmregal

- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1030 x 450 mm
- 1 Ständer
- Traglast je Ständer 150 kg
- Nutzung einseitig
- 4 Lagerebenen
- mit Abrollsicherung
- Traglast je Arm 50 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Im Raster von 150 mm verstellbar
- Nutztiefe 400 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

## Technische Details

Möbeltyp Regal

Kragarm Ausstattung Abrollsicherung

|                      |                   |                           |  |
|----------------------|-------------------|---------------------------|--|
| Regaltyp             | Kragarmregal      | Höhenverstellraster Ebene | 150 mm   |
| Regalsystem          | Schraubsystem     | Form Regal                | gerade   |
| Regalfeld            | Anbaufeld         | Ständer                   | 1 Stück  |
| Nutzung              | einseitig         | Kragarme pro Ständer      | 3 Stück  |
| Höhe                 | 1950 mm           | Traglast pro Arm          | 50 kg  |
| Breite               | 1030 mm           | Material                  | Stahl  |
| Nutztiefe            | 400 mm            | Oberfläche Ständer        | verzinkt   |
| Tiefe                | 450 mm            | Oberfläche Kragarm        | verzinkt   |
| Lagerebenen          | 4 Stück           | Farbe Ausführung          | verzinkt   |
| Traglast pro Ständer | 150 kg            | Nutzungshinweis Fachlast  | Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung |
| Kragarmausrichtung   | gerade            | Gewicht                   | 16,5 kg  |
| Kragarmlänge         | Gleich lange Arme |                           |  |

## Zubehör

157835



Abrollsicherung für Kragarm für Kragarmregal, Höhe 100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung