

## Krause

### Rollbare Stufenleiter

2 x 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe  
1,4 m, Holmlänge 2,05 m, aus  
Aluminium

Artikelnummer: 203509



## Krause Rollbare Stufenleiter

### Aufstieg beidseitig

Rollbare Stufenleiter





- 2 x 8 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,4 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,05 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen am Holmende

- aus Aluminium
- Gewicht 12,9 kg
- Sicherheitshinweis: bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden!
- gemäß DIN EN 131, entspr. DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sicherheitsbügel	nein
Leitertyp	Rollbare Stufenleiter	Spreizsicherung	ja
Material	Aluminium	Leiter Ausführung	zweitellig
Länge Holm	2,05 m	Ablageschale	nein
Standhöhe	1,4 m	Stabilität / Aussteifung / Verst	Eckverstrebrungen an der unteren Stufe
Arbeitshöhe	3,4 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 8	Unterbau	rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap) und 4 Federrollen
Tiefe Stufen	80 mm	Sicherheitshinweis Leitern	bei fahrbaren Stehleitern sind gemäß DGUV Information 208-016 bei der Benutzung stets die Zug- und Drucksicherungen zu verwenden
Höhe	1900 mm	Norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (ehem. BGI 694)
klappbar	ja	Zertifizierung	TÜV geprüft
fahrbar	ja	Garantie	10 Jahre
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt	Gewicht	12,9 kg
Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung		

## Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

528920



Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m<sup>2</sup>, Aus Vlies/PE