

Antirutsch-Bodenmarkierungsstück -WT-5415- bedruckt, staplerüberfahrbar und kratzfest

- Material: PVC
- Länge: 600 mm
- Breite: 75 mm
- Kleber: Acrylat
- Temperaturbeständigkeit: ca. - 30° C bis + 70° C
- Verarbeitungstemperatur: + 12° C
- Verwendungsdauer: langfristig
- Rutschhemmung: R10 nach DIN EN 16165
- Einsatzbereich: Innen
- **Verpackungseinheit (VPE): 5 Stück**

- für den Einsatz auf Treppen und zwischen Türen
- zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen und von Abstellflächen
- geeignet im Verkehr mit Hubwagen, Gabelstaplern und Reinigungsmaschinen
- schnell aufzukleben, stark haftend, strapazierfähig und langlebig
- geringe Trocknungszeit - schnell befahrbar
- keine Beschädigung des Druckbildes



Modellbeispiele: Antirutsch-Bodenmarkierungsstück (v.o.: Art. 33971, 33973, 33974)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Aufdruck/Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	33969	ohne Aufdruck gelb-schwarz linksweisend / VPE 5 Stück
	33970	ohne Ausdruck rot-weiß / VPE 5 Stück
	33971	Achtung Staplerverkehr gelb / VPE 5 Stück
	33972	Ladestation Flurförderfahrzeug gelb / VPE 5 Stück
	33973	Sperrbereich (radioaktiv) rot / VPE 5 Stück
	33974	Zutritt verboten gelb / VPE 5 Stück
	33975	Wertstoffentsorgung Pappe/Papier grün / VPE 5 Stück
	33976	Wertstoffentsorgung Restmüll grün / VPE 5 Stück

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Primer, 250 oder 1000 ml

Klebegrundierung zur Vorbehandlung des Untergrundes zur Haftverstärkung auf problematischen Oberflächen



Kantenversiegelung

Inhalt: 140 ml
Ergiebigkeit: ca. 25 lfm



Oberflächenreiniger, 500 ml

Inhalt: 500 ml
im Handsprüher



Schaber aus Stahl

Material Klinge: Stahl
Material Griff: Kunststoff
Breite: 100 mm



Ersatzklingen für Schaber, VPE 10 Stk.

Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

Weitere Produktabbildungen



Anwendungsbeispiel: Art. 33974