

OVERZICHT VAN DE TEST- EN MEETFUNCTIES



De spanningszoeker van het merk Testboy weet te overtuigen door het gebruiksvriendelijke handling, robuuste en veilige bouwvorm. Bovendien voldoen ze aan alle eisen, die een specialist wenst bij moderne spanningszoekers.



4000 828 928

4000 828 929



4000 828 933



4000 828 932



4000 828 077



	Testboy Profi III LED	Testboy Profi III LCD
Weergave	16 led's	LC-display
PELV-weergave	optisch en vibrerend	optisch en vibrerend
Wisselspanningsbereik	6 - 1000 V AC	3 - 1000 V AC TRMS
Gelijkspanningsbereik	6 - 1400 V DC	4 - 1400 V DC
Testcategorie	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V
Continuïteitstest	Ja 0 - 200 kΩ optisch/akoestisch	Ja 0 - 10 kΩ met akoestisch signaal
Draaiveldrichtingsweergave	Ja	Ja
Eenpolige fasetester	Ja	Ja
Polariteitscontrole	Ja	Ja
Weerstandscntrole	-	10 - 199,9 kΩ
Led-zaklamp	Ja (wit)	Ja (wit)
Schakelbare last / FI activering	30 mA bij 230V	30 mA bij 230V
Data-hold functie	-	Ja (spanning en weerstand)
FI / RCD-controle	Ja (30 mA)	Ja (30 mA)
Frequentiecontrole	Nee	0-500Hz
Auto Power Off	Ja	Ja
Verwijderbare 4 mm testpuntadapter	Ja	Ja
Bediening met een hand	Ja	Ja
Beschermingsniveau	IP 65	IP 65
Overspanningscategorie	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V

4000 828 928

4000 828 929

	Testboy TV 217	Testboy TV 218	Testboy TV 216N
Wisselstroom	tot 150 A	tot 200A	tot 600A
Gelijkstroom		tot 200A	tot 600A
Wisselspanning	tot 600 V	Nee	tot 600V
Gelijkspanning	0 tot 600 V	Nee	tot 600V
Frequentie	Nee	Nee	Tang: 600Hz, 1kHz; bus: 600Hz - 10kHz
Weerstand	tot 40MΩ	Nee	tot 60MΩ
Continuïteitstest	Ja (signaal bij weerstand <40 Ω)	Nee	Ja (signaal bij weerstand <30 Ω)
Overspanningscategorie	CAT III 600 V	CAT III 300V	CAT III, 600V
Bemonsteringssnelheid	3 keer per seconde	3 keer per seconde	3 keer per seconde
Capaciteitsmeting	tot 40 mF	Nee	tot 60 mF
Diodetest	Ja	Nee	Ja
Auto power-off functie	Ja	Ja	Ja
Data-hold functie	Ja	Ja	Ja

4000 828 077

4000 828 932

4000 828 933

	Promat Multimeter	Testboy 313
De PROMAT DMM 10 en Testboy 313 zijn door hun automatische meetbereikbeveiliging bijzonder veilig in gebruik.		
Weergave	LCD, verlicht, 37 mm	LCD, verlicht, 37 mm
DC-spanning	tot 600 V	tot 600 V
AC spanning (TRMS)	tot 600 V	tot 600 V
DC stroom	0 - 10 A	tot 10A
AC stroom	0 - 10 A	tot 10A
Temperatuurmeting	-20 °C tot 200 °C met temperatuursensor	-20 °C - 1000°C met K-type-sensor
Weerstand	0 - 60MΩ	tot 20MΩ
Continuïteitstest	Ja	Ja
Diodetest	Ja	Ja
Capaciteit	0 - 60 mF	tot 20 nF
Meetbereikbescherming	Ja	Ja
Overspanningscategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Gewicht	ca. 380 g	380 g
Voedingsspanning	2 x Typ AA	1 x 9 V 6LR61
Data-hold functie	Ja	Ja

4000 828 844

4000 828 931

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zetfouten, foutieve technische gegevens en afbeeldingen