

Bâti de laboratoire 19" 42UH, 2000x560x123mm, montable sur socle

Numéro d'article 26.50.9307

Constructeur apraNET

Référence constructeur 58-2101-15



- Alternative à une armoire 19"
- Prévus tout particulièrement pour les laboratoires où il y a un besoin d'accès fréquent aux composants
- Matériel: acier
- La référence 26.50.9305 comprend 2 cadres 19" de 21 UH chacun (26.50.8880) et un socle stable (26.50.8881) sur lequel un 2ème châssis (26.50.9307) peut être monté.
- En alternative au socle, il est possible de monter le châssis sur pieds (26.50.8882) sur lesquels des roulettes peuvent être fixées (26.50.8883).

Remarque: On ne peut monter sur le châssis sur pieds que le(s) cadre(s) 19" avant

- Autres accessoires:

Etagère 19" 3 UH 26.51.0009, 425 x 350 mm, charge de max. 15 kg

Glissières 26.51.0159 pour le soutien des composants 19"

Caractéristiques techniques

Constructeur apraNET

Groupe de produits Technique 10" / 19"

Types de produits Accessoire 19" mécanique

Armoire pour serveur non

Unité de hauteur UH 42

Dimensions (HxLxP) 2000 x 560 x 123 mm
sans socle

Type de protection IP	00
Ventilation	passif
Pieds d'ajustement	non
Couleur (bâti)	RAL 7035 gris clair
Hauteur	2000 mm
Largeur	560 mm
Profondeur	132 mm
Hauteur du colis	400 mm
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	1000 mm
Poids du paquet	24.5 kg