


fetra diable pour caisses

force 300 kg, pelle largeur x profondeur 250 x 250 mm, pelle vissable et remplaçable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage air sur jante plastique

Numéro d'article: 119157



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Diabie pour caisses

avec bavette repliable de grande taille en tube d'acier

diabie pour caisses



- force 300 kg
- pelle largeur x profondeur 250 x 250 mm
- hauteur x largeur 1300 x 580 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- plus une pelle en tube d'acier pliable très longue
- Produit livré démonté

- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabre de manutention	patins pour escaliers	oui
type de diabre de manutention	diabre pour caisses	pneumatique	air
charge	300 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	250-320 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250-500 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1300 mm
matériau de finition	soudé	largeur	580 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	oui	Poignées	oui
fonction rabattable	pelle	Poids	16,5 kg

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabre (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabre (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal