

## Cemo pulvérisateur

raccord. électrique 230 V, pression de travail 0,3 - 5 bar, capacité 20 l, débit 1,37 l/min

Numéro d'article: 225434



## Cemo Pulvérisateur

### Pour pulvériser rapidement les désinfectants

pulvérisateur






- raccord. électrique 230 V
- pour désinfectant
- avec pistolet de pulvérisation à main avec buse à jet plat
- angle de pulvérisation 110 °
- pression de travail 0,3 - 5 bar
- capacité 20 l
- câble longueur 5 m
- débit 1,37 l/min
- hauteur x largeur x profondeur 380 x 210 x 560 mm
- poids 6 kg

## Détails techniques

type de nettoyage	humide	volume de récipient	20 l
type de nettoyage	pulvérisateur	longueur de câble	5 m
fluide	désinfectant	hauteur	380 mm
équipement machine de nettoyage	pistolet de pulvérisation à main avec buse à jet plat	largeur	210 mm
fonctionnement sans fil	non	profondeur	560 mm
angle de pulvérisation	110 °	Numéro d'enregistrement DEEE	DE91438011

pression de travail	0,3-5 bar	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
puissance de refoulement max.	1,37 l/min	Marque selon le registre allemand	Cemo
Puissance de raccordement	230 V	Poids	6 kg

## Cela s'adapte aussi ...

141935		panneau d'avertissement, danger sol glissant, colonne d'information, en plastique, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
141938		panneau d'avertissement, attention/danger, colonne d'information, en plastique en jaune, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
141940		panneau d'interdiction, accès fermé, colonne d'information, en plastique en rouge, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
141947		panneau d'obligation, flèche, colonne d'information, en plastique en bleu, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
500545		armoire kit lave-yeux, remplissage : flacons lave-yeux, cache-œil, compresses, gants jetables, bandages non-tissés, hauteur x largeur x profondeur 350 x 280 x 130 mm, équipement : 1 tablette, structure en acier, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9010 blanc pur, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9010 blanc pur